



FABRIAL™ Rシリーズ

生体適合性・柔軟性を持つ素材のフィラメント

フィラメントの特長

FABRIAL™ Rシリーズは、柔らかくしなやかで肌になじむ素材です。

柔軟性、耐摩耗性、低吸水性などに優れた特殊エラストマー (TPE) で、医療分野でも実績のある生体適合性試験 (ISO 10993 準拠) にて安全性も確認しております。

使用方法

推奨ノズル温度: 140~160℃

テーブル温度: 80~100℃

プリントスピード: 5~10mm / 秒

最適な性能を得るため、160℃以下で使用してください。

フィラメントを火のそば、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所で保管・使用しないでください。



FABRIAL™ はJSR株式会社の登録商標です。